



PrimaVision for SDW-TG

HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Alimentatore elettronico HID monoblocco robusto e leggero per lampade SDW-TG (mini White SON) Alimentatore elettronico monoblocco leggero per lampade SDW-TG da 50 e 100 W (mini White SON)


Dati del prodotto

| Funzionamento e parte elettrica | |
|---|-------------------|
| Tensione in ingresso | Da 220 a 240 V |
| Frequenza di linea | 50 to 60 Hz |
| Frequenza di ingresso | Da 50 a 60 Hz |
| Larghezza corrente di spunto | 0,50 ms |
| Picco corrente di spunto (Max) | 33 A |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom) | 14 |
| Cablaggio | |
| Lunghezza cavo da dispositivo a lampada | 2 m |
| Tipo connettore | Inserito |
| Temperatura | |
| Range temperatura ambiente | Da -20 °C a 60 °C |
| Temp. involucro per definire la durata (Nom) | 75 °C |
| Temp. massima involucro (Max) | 85 °C |
| Meccanica e corpo | |
| Corpo | /S |

| Approvazione e applicazione | |
|---|--|
| Marchi di approvazione | Marchio CE Certificato ENEC Certificato CB |
| Dati del prodotto | |
| Nome prodotto ordine | HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz |
| Nome completo prodotto | HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC | 872790088754900 |
| Descrizione codice locale | HIDCPV100SDWTG |
| Codice d'ordine | 88754900 |
| Codice materiale (12NC) | 913700656566 |
| Codice locale | HIDCPV100SDWTG |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8711500881861 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8727900887549 |

PrimaVision for SDW-TG

Disegno tecnico



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|--|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz | 4,5 mm | 37,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |

