



PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V

Alimentatore elettronico HID miniaturizzato per lampade CDM: per dare via libera a tutte le possibilità di creatività e innovazione nel design degli apparecchi per illuminazione


Dati del prodotto

| Funzionamento e parte elettrica | |
|---|-------------------|
| Tensione in ingresso | Da 220 a 240 V |
| Frequenza di linea | 50 to 60 Hz |
| Frequenza di ingresso | Da 50 a 60 Hz |
| Corrente di dispersione (Max) | 0,25 mA |
| Larghezza corrente di spunto | 0,40 ms |
| Picco corrente di spunto (Max) | 15 A |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom) | 24 |
| Cablaggio | |
| Lunghezza cavo da dispositivo a lampada | 2 m |
| Tipo connettore | Inserito |
| Temperatura | |
| Range temperatura ambiente | Da -20 °C a 50 °C |
| Temp. involucro per definire la durata (Nom) | 85 °C |
| Temp. massima involucro (Max) | 85 °C |
| Meccanica e corpo | |
| Corpo | Standard |

| Approvazione e applicazione | |
|---|---|
| Marchi di approvazione | Marchio F Marchio CE Certificato ENEC Certificato CB |
| Dati del prodotto | |
| Nome prodotto ordine | HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V |
| Nome completo prodotto | HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V |
| Full EOC | 872790077128200 |
| Descrizione codice locale | HIDCPVM20PJ5S |
| Codice d'ordine | 77128200 |
| Codice materiale (12NC) | 913700656766 |
| Codice locale | HIDCPVM20PJ5S |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8711500881885 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 12 |
| EAN/UPC - Case | 8727900771282 |

PrimaVision Mini for CDM

Disegno tecnico



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|
| HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V | 4,2 mm | 30,0 mm | 97,3 mm | 88,3 mm | 43,3 mm |

