

HeavyDuty- Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz



Die gekapselten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-HeavyDuty BSN/BMH sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Gesamtbezeichnung des Produkts	
Eingangsspannung	230 V	Gesamt-Produktcode	BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz
Netzfrequenz	50 Hz	Bestellcode	871869674080400
Eingangsfrequenz	50 Hz	Material-Nr. (12NC)	74080400
Verdrahtung		Anzahl pro Verpackung	913700752026
Anschlusstyp	Schraubanschluss	EAN/UPC – Produkt/Kiste	1
Genehmigung und Anwendung		Zähler – Pakete pro Außenkarton	8718696740804
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat	EAN Umverpackung	6
Produktdaten			8718696740811
Bestell-Produktname	BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz		

HeavyDuty-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

Abmessungsskizzen



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	118 mm	103 mm	65 mm	53 mm	6.2 mm

