

Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz



Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorçeur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	
Tension d'entrée	230 V	Nom de produit complet	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Fréquence linéaire	50 Hz	Code EOC	871869674096500
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code de commande	8718696740965
Câblage		Code 12NC	913700752626
Type de connecteur	Vis	Code de commande local	BSN150K302ITS
Approbation et application		Quantité par pack	1
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Code EAN – Produit/Boîte	8718696740965
Données du produit		Conditionnement par carton	6
Nom du produit de la commande	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	Codes EAN/UPC – Boîte	8718696740972

Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

