

# Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

## BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz



Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorçeur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

### Données du produit

| Fonctionnement et électricité |                               | Nom de produit complet     |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tension d'entrée              | 230 V                         | Nom de produit complet     | BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz |
| Fréquence linéaire            | 50 Hz                         | Code EOC                   | 871869674096500               |
| Fréquence d'entrée            | 50 Hz                         | Code de commande           | 74096500                      |
| Câblage                       |                               | Code 12NC                  | 913700752626                  |
| Type de connecteur            | Vis                           | Quantité par pack          | 1                             |
| Approbation et application    |                               | Code EAN – Produit/Boîte   | 8718696740965                 |
| Homologation                  | Marquage CE Certificat ENEC   | Conditionnement par carton | 6                             |
| Données du produit            |                               | Codes EAN/UPC – Boîte      | 8718696740972                 |
| Nom du produit de la commande | BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz |                            |                               |

## Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

### Schéma dimensionnel



| Product                       | A1     | A2     | B1    | C1    | D1     |
|-------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz | 134 mm | 113 mm | 76 mm | 65 mm | 6,2 mm |

