



# Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

## BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz



Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorçeur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

### Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	
Tension d'entrée	230 V	Nom de produit complet	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Fréquence linéaire	50 Hz	Code EOC	871869674102300
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code de commande	74102300
Câblage		Code 12NC	913700752926
Type de connecteur	Vis	Quantité par pack	1
Approbation et application		Code EAN – Produit/Boîte	8718696741023
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Conditionnement par carton	6
Données du produit		Codes EAN/UPC – Boîte	8718696741030
Nom du produit de la commande	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz		

## Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

### Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

