



Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz


Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	
Tension d'entrée	230 V	Nom de produit complet	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz
Fréquence linéaire	50 Hz	Code EOC	871869674108500
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code de commande	74108500
Câblage		Code 12NC	913700753126
Type de connecteur	Vis	Quantité par pack	1
Approbation et application		Code EAN – Produit/Boîte	8718696741085
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Conditionnement par carton	6
Données du produit		Codes EAN/UPC – Boîte	8718696741092
Nom du produit de la commande	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz		

Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

