

# LED-transformator för LED-remsa

## LED Transformer 60W 24VDC

LED-transformator med konstant spänning till LED-applikationer med 24 VDC. Passar till LED-remsor från Philips och andra varumärken och ger 24 VDC till LED-applikationen

### Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingående ström, bredd	0,33 ms
Startströmstopp (max)	28 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	13

Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	Skruv
Färgingångsterminaler	Grön
Färgutgångsterminaler	Grön
Kopplingstypens utgångsterminal	Skruv
Kabellängd från enhet till lampå	1,0 m

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +50 °C
T-Case max. (max)	85 °C


Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	CE-märkning Överensstämmer med RoHS CCC-certifikat SELV ENEC-certifikat

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	LED Transformer 60W 24VDC
Fullständigt produktnamn	LED Transformer 60W 24VDC
Full EOC	697013372909000
Beskrivning av lokal kod	7508808
Beställningsnummer	72909000
Materialnummer (12NC)	913710032267
Lokal kod	7508808
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	6970133729090
Räknare - antal förpackningar per kartong	20
EAN/UPC - Hölje	6970133729106

## LED-transformator för LED-remsa

### Måttskiss



Product	A1	A2	B1	B2	C1
LED Transformer 60W 24VDC	180 mm	170 mm	52 mm	42,0 mm	30 mm

