



# HF-Selectalume II for TL-D lamps

## HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II è la soluzione fluorescente più economica, affidabile, compatta e conveniente, dotata della migliore tecnologia per risparmio energetico, flessibilità di sistema e performance insuperabili. La soluzione economica HF-Selectalume II è contraddistinta da un design robusto conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance. HF-Selectalume II è una soluzione concepita per l'uso con apparecchi per illuminazioni per interni, come spotlight, downlight e apparecchi a incasso, ampiamente utilizzati in uffici, negozi, industria, hotel, ristoranti e altre applicazioni dove sono installati dispositivi di controllo con attività di accensione/spengimento occasionale

### Dati del prodotto

| Funzionamento e parte elettrica   |   | Temperatura                                  |  |
|---|---|--|--|
| Tensione in ingresso  | Da 220 a 240 V  | Range temperatura ambiente                   | Da -20 °C a 50 °C  |
| Frequenza di linea  | 50 to 60 Hz   | Temp. involucro per definire la durata (Nom) | 75 °C  |
| Frequenza di ingresso   | Da 50 a 60 Hz   | Temp. massima involucro (Max)                | 75 °C  |
| Corrente di dispersione (Max)   | 0,5 mA  | Meccanica e corpo                            |  |
| Larghezza corrente di spunto  | 0,35 ms   | Corpo  | L 280x30x28  |
| Picco corrente di spunto (Max)  | 28 A  | Approvazione e applicazione                  |  |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom) | 12  | e una gestione termica                       | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]   |
| Cablaggio   |   | Indice di efficienza energetica              | A2 BAT   |
| Tipo di connettore terminali in ingresso                                | Connettore WAGO 744                                   | Marchi di approvazione                       | Marchio F Marchio CE Certificato ENEC<br>Certificato CCC Certificato C-Tick<br>Certificazione PSB Marchio TISI |
| Tipo di connettore terminali di uscita                                  | Connettore WAGO 744 [Adatto per il cablaggio manuale] |  |  |

## HF-Selectalume II for TL-D lamps



Approvazione SIRIM Certificato CB  
Certificato CCC Certificato VDE-EMV

### Dati del prodotto

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Nome prodotto ordine      | HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz |
| Nome completo prodotto    | HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC                  | 872790089746300                   |
| Descrizione codice locale | HF2S258                           |
| Codice d'ordine           | 89746300                          |
| Codice materiale (12NC)   | 913713032566                      |

|   |               |
|---|---------------|
| Codice locale                               | HF2S258       |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1             |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8711500999085 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 12            |
| EAN/UPC - Case                              | 8727900897463 |

### Disegno tecnico



| Product                              | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|--------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-S 258 TL-D II 220-240V<br>50/60Hz | 4,1 mm | 28,0 mm | 280,0 mm | 265,0 mm | 30,0 mm |

