



HF-Selectalume II cho bóng đèn TL-D

HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II TL-D là giải pháp tiết kiệm chi phí nhất, đáng tin cậy và ưu việt dành cho bóng đèn huỳnh quang. Các chấn lưu này là một phần của hệ thống chiếu sáng tổng thể hiệu suất cao có thể giúp bạn hoặc khách hàng đáp ứng được mọi quy chuẩn năng lượng của quốc tế hay của địa phương cần tuân thủ. Chấn lưu HF-Selectalume II TL-D là lựa chọn lý tưởng cho hàng loạt các ứng dụng xây lắp mới và tân trang trong lĩnh vực thương mại, bao gồm lắp nổi trên bề mặt nói chung hoặc các ứng dụng chiếu sáng văn phòng, gara đỗ xe, nhà kho, chống nước và nhiều ứng dụng khác. Chấn lưu được thiết kế chủ yếu để sử dụng trong nhà. Nếu sử dụng ngoài trời, bộ đèn phải tối thiểu là Cấp I và cần được bảo vệ đầy đủ khỏi nước và bụi xâm nhập. Khi lắp đặt cũng cần bảo vệ chấn lưu khỏi xung sét hoặc các biện pháp bảo vệ điện cần thiết khác tùy theo điều kiện cài đặt và ứng dụng chiếu sáng.

Dữ liệu sản phẩm

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Dòng điện rò rỉ xuống đất (Tối đa)	0,5 mA
Chiều rộng dòng khởi động	0,35 ms
Đỉnh dòng khởi động (Tối đa)	18 A
Số lượng sản phẩm trên MCB (16A Loại B) (Danh định)	28
Đi dây	
Loại đầu nối cực đầu vào	Đầu nối WAGO 744


Loại đầu nối cực đầu ra	Đầu nối WAGO 744 [Thích hợp cho đầu nối dây thủ công]
Nhiệt độ	
Dây nhiệt độ màu ánh sáng	-20 °C đến 50 °C
Nhiệt độ vỏ trong suốt tuổi thọ (Danh định)	75 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Tối đa)	75 °C
Cơ khí và vỏ đèn	
Vỏ đèn	L 280x39x28
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]

HF-Selectalume II cho bóng đèn TL-D

Chỉ số hiệu quả năng lượng	A2/A2 BAT
Dấu phê duyệt	Dấu F Dấu CE Chứng nhận ENEC Chứng nhận CCC Chứng chỉ C-Tick Chứng nhận PSB Dấu TISI Phê chuẩn SIRIM Chứng nhận CB Chứng nhận CCC Chứng chỉ VDE-EMV
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Tên sản phẩm đầy đủ	HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Mã sản phẩm đầy đủ	872790090555700
Mã đơn hàng	913713032666
Số vật liệu (12NC)	913713032666
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8711500999320
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	8727900905557

Bản vẽ kích thước



Product	HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz
---------	--------------------------------------

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	39 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm

