



HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-S 224/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II è la soluzione fluorescente più economica, affidabile, compatta e conveniente, dotata della migliore tecnologia per risparmio energetico, flessibilità di sistema e performance insuperabili. La soluzione economica HF-Selectalume II è contraddistinta da un design robusto conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance. HF-Selectalume II è una soluzione concepita per l'uso con apparecchi per illuminazioni per interni, come spotlight, downlight e apparecchi a incasso, ampiamente utilizzati in uffici, negozi, industria, hotel, ristoranti e altre applicazioni dove sono installati dispositivi di controllo con attività di accensione/spengimento occasionale

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Corrente di dispersione (Max)	0,5 mA
Larghezza corrente di spunto	0,35 ms
Picco corrente di spunto (Max)	30 A

Cablaggio	
Tipo di connettore terminali in ingresso	Connettore WAGO 744
Tipo di connettore terminali di uscita	Connettore WAGO 744 [Adatto per il cablaggio manuale]

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -15 °C a 50 °C

Temp. involucro per definire la durata (Nom)	75 °C
Temp. massima involucro (Max)	75 °C

Meccanica e corpo	
Corpo	L 280x30x21.5

Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Indice di efficienza energetica	A2 BAT
Marchi di approvazione	Marchio F Marchio CE Certificato ENEC Certificato CCC Certificato C-Tick Certificazione PSB Marchio TISI Approvazione SIRIM Certificato CB Certificato CCC Certificato VDE-EMV



HF-Selectalume II for TL5 lamps

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Nome completo prodotto	HF-S 224/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790093935400
Descrizione codice locale	HF2S22439HO
Codice d'ordine	93935400
Codice materiale (12NC)	913713034566
Codice locale	HF2S22439HO

Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900939354
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8727900939361

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

