



Normallampa lågvolt A60

STAN ELV 60W E27/BRC 50V A60 CL 1CT

Klara lampor som matas med spänning 12, 24 och 50 V

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	1 000 h
Driftcykel	4 000
Specifiserad livslängd (timmar)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Ljusteknik

Ljusflöde	810 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Färgåtergivningindex	100

Drift och elektricitet

Effektförbrukning	60,0 W
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Spänning (nom)	50 V
Spänning (nom)	50 V

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A60 [A 60 mm]


Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	60 kWh

Produktdata

Beställningsproduktnamn	Stan ELV 60W E27/BRC 50V A60 CL 1CT
Fullständigt produktnamn	STAN ELV 60W E27/BRC 50V A60 CL 1CT
Full EOC	871150010188484
Beskrivning av lokal kod	8340186
Beställningsnummer	10188484
Materialnummer (12NC)	920021025303
Lokal kod	8340186
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500101884
Räknare - antal förpackningar per kartong	120
EAN/UPC - Hölje	8711500348999

Normallampa lågvolt A60

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
Stan ELV 60W E27/BRC 50V A60 CL 1CT	60 mm	107,5 mm

