



Animal Care

BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10


Les lampes avec réflecteur à incandescence de Philips sont conçues pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles tels que les fermes, les toilettes ou les cuisines et leurs alentours immédiats. Leur construction est renforcée grâce à l'utilisation du verre incassable. Leur forme compacte et leur culot universel permettent de les utiliser avec tout type d'équipement adapté. Un excellent moyen de générer de la chaleur consiste à utiliser des lampes chauffantes. Les lampes infrarouges Philips offrent une chaleur directe et sans courant d'air aux animaux et aux personnes, ainsi qu'à la nourriture. Ce sont précisément ces avantages qui ont poussé nombre d'agriculteurs, de consommateurs et de cuisiniers à travers le monde à opter pour des lampes infrarouges, car il s'agit des lampes les plus efficaces pour ce type d'applications.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Position de fonctionnement	H45 [h45]
Durée de vie nominale	5.000 h
Durée de vie nominale (heures)	5.000 h
Type de lampe	Incandescent
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	250 W
Tension (nom.)	230-250 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Rouge

Matériaux des lampes	Verre trempé
Forme de la lampe	BR125
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10
Nom de produit complet	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10
Code EOC	871150057521025
Code de commande	8711500575210
Code 12NC	923212043801
Code de commande local	IR250RH
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500575210
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900209297

Schéma dimensionnel



Product	D	C (max)
BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	125 mm	173 mm

