



Filament Plat monoculot

7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension


Données du produit

Informations générales	
Culot	GY6.35
Position de fonctionnement	S90 [Sur pied +/-90 D ou support vers le bas (BDH)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	50 h
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	3450 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	100 W
Tension (nom.)	12 V
Tension (nom.)	12 V

Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV
Données du produit	
Nom du produit de la commande	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F
Nom de produit complet	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F
Code EOC	871150040981250
Code de commande	40981250
Code 12NC	923870017103
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500409812
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500423269

Filament Plat monoculot

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7023 100W	11,5 mm	29,75	30,25	30	1,30 mm	1,25	1,20 mm	44 mm
GY6.35 12V		mm	mm	mm		mm		
1CT/10X10F								

