



Halogen spezial

7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	G6.35
Betriebsstellung	S90 [Stehmontage +/-90D oder Basis unten (Base Down, BDH)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	50 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	50 W
Spannung (Nom)	12 V
Spannung (Nom)	12 V
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen

Produktdaten	
Bestell-Produktname	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F
Gesamtbezeichnung des Produkts	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F
Gesamt-Produktcode	871150040982950
Bestellcode	40982950
Material-Nr. (12NC)	923870217103
Lokaler Bestellcode	0501410
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500409829
Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8711500423245

Halogen spezial

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7027 50W	11,5 mm	29,75	30,25	30	1,05 mm	1 mm	0,95	44 mm
G6.35 12V		mm	mm	mm			mm	
1CT/10X10F								

