



Focusline Microprojection

7387 10W G4 6V 1CT/10X10F

Kwartshalogeen-capsulelampen met lage spanning.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G4
Gebruiksstand	S90 [Staannd ±90° of lampvoet omlaag (BDH)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	100 hr

Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	200 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3200 K
Kleurweergave-index (CRI)	100


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	10 W
Spanning (nom.)	6 V
Spanning (nom.)	6 V

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampmateriaal	Kwarts-UV Open

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F
Volledige productnaam	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F
Full EOC	871150041027650
Bestelcode	8711500410276
Materiaalnr. (12NC)	923874510103
Lokale code	7387
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500410276
Numerator - Dozen per buitendoos	100
EAN/UPC - Case	8711500423313

Focusline Microprojection

Maatschets



Product	D (max)	L (max)	C (max)
7387 10W G4 6V ICT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

