



Filament Plat monoculot

7388 20W G4 6V 1CT/10X10F

Lampes à capsule halogène en quartz basse tension

Données du produit

Informations générales	
Culot	G4
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	100 h

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	460 lm
Indice de rendu de couleur (IRC)	100


Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	20 W
Tension (nom.)	6 V
Tension (nom.)	6 V

Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV

Données du produit	
Nom du produit de la commande	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F
Nom de produit complet	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F
Code EOC	871150040986750
Code de commande	40986750
Code 12NC	923874610103
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500409867
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500423306

Filament Plat monoculot

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (max)	C (max)
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

