



Focusline Optical

13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F

Metalen halogeenlampen met inwendige reflector die als een efficiënt spiegelcondensorsysteem functioneert.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX5.3
Gebruiksstand	UNIVERSEEL (Elke of universeel (U))
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	50 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	100
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	250 W
Spanning (nom.)	24 V
Spanning (nom.)	24 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampmateriaal	Kwarts-UV Open

Reflectorafwerking	Soepel
Lampvorm	R50
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F
Volledige productnaam	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F
Full EOC	871150040975160
Bestelcode	8711500409751
Materiaalnr. (12NC)	923919720501
Lokale code	13163ELC
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500409751
Numerator - Dozen per buitendoos	50
EAN/UPC - Case	8711500419415

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
13163 250W GX5.3 24V ICT/10X5F	50 mm	44,5 mm

