



# Halógenas aplicación industrial

## 5761 30W G4 6V 1CT/10X10F

Lámpara halógena con cápsula de cuarzo de bajo voltaje

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G4
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	100 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	765 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3200 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	30 W
Voltaje (nom.)	6 V
Voltaje (nom.)	6 V


Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	5761 30W G4 6V
Nombre completo del producto	5761 30W G4 6V 1CT/10X10F
Full EOC	871150041084950
Código de pedido	41084950
Código 12NC	923931110103
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500410849
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	100
Embalaje con código EAN/UPC	8711500423344

# Halógenas aplicación industrial

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	L (max)	C (max)
5761 30W G4 6V	9,5 mm	19,75 mm	31 mm

