



Plusline forte puissance

Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10

Le projecteur PlusLine Large produit un flux lumineux maximal permettant d'éclairer de vastes zones telles que les espaces extérieurs, les bâtiments et les magasins.

Données du produit

Informations générales	
Culot	R7S [R7s]
Position de fonctionnement	P4 [Parallèle +/-4 D ou horizontale (HOR)]
Durée de vie nominale	2 000 h
Nombre de cycles d'allumage	8 000
Durée de vie nominale (heures)	2 000 h
Type de lampe	Halogen

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	21 500 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2900 K
Efficacité lumineuse (nominale)	21,5 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	1 000 W
Courant lampe (nom.)	4,35 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	230 V
Tension (nom.)	230 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui


Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T11 [T 11 mm]

Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	1000 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10
Nom de produit complet	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10
Code EOC	871150049434401
Code de commande	49434401
Code 12NC	923932143203
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500494344
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291720812

Plusline forte puissance

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

