



# Halogen spezial

## 7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.


### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	G6.35
Betriebsstellung	S90 [Stehmontage +/-90D oder Basis unten (Base Down, BDH)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	50 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3550 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	250 W
Spannung (Nom)	24 V
Spannung (Nom)	24 V
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen

Produktdaten	
Bestell-Produktname	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V
Gesamtbezeichnung des Produkts	7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F
Gesamt-Produktcode	871150041029050
Bestellcode	41029050
Material-Nr. (12NC)	924006520503
Lokaler Bestellcode	0535033
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500410290
Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8711500423153

## Halogen spezial

### Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7748XHP EHJ-	12,5 mm	32,75	33,25	33	1,05 mm	1 mm	0,95	55 mm
S 250W G6.35		mm	mm	mm			mm	
24V								

