



Halogen non-reflector

7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F

Kvartshalogenbrännare för lågspänning


Produktdata

Allmän information	
Socket	G6.35
Driftposition	S90 [Stående +/- 90D eller socket nedåt (BDH)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	50 h
Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3550 K
Färgåtergivningindex	100
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	250 W
Spänning (nom)	24 V
Spänning (nom)	24 V
Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Kvarts-UV öppen

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V
Fullständigt produktnamn	7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F
Full EOC	871150041029050
Beskrivning av lokal kod	8342365
Beställningsnummer	41029050
Materialnummer (12NC)	924006520503
Lokal kod	8342365
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500410290
Räknare - antal förpackningar per kartong	100
EAN/UPC - Hölje	8711500423153

Halogen non-reflector

Måttskiss



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7748XHP EHJ-	12,5 mm	32,75	33,25	33	1,05 mm	1 mm	0,95	55 mm
S 250W G6.35		mm	mm	mm			mm	
24V								

