



Focusline Microprojection

7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F

Kwartshalogeen-capsulelampen met lage spanning.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G6.35
Gebruiksstand	S90 [Staannd ±90° of lampvoet omlaag (BDH)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	40 hr

Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3450 K
Kleurweergave-index (CRI)	100


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	150 W
Spanning (nom.)	24 V
Spanning (nom.)	24 V

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampmateriaal	Kwarts-UV Open

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
Volledige productnaam	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
Full EOC	871150041020750
Bestelcode	8711500410207
Materiaalnr. (12NC)	924031720503
Lokale code	7158XHP
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500410207
Numerator - Dozen per buitendoos	100
EAN/UPC - Case	8711500423221

Focusline Microprojection

Maatschets



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7158XHP 150W	11,5 mm	31,5 mm	33,25	33	1,05 mm	1 mm	0,95	50 mm
G6.35 24V			mm	mm			mm	
1CT/10X10F								

