



Capsuleline

CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F

Cápsula halógena de bajo voltaje. Solución ideal para su uso en luminarias decorativas pequeñas. El cristal de bloqueo de rayos UV y el relleno de baja presión permite el uso sin cristal de cubierta. La Capsuleline Pro compacta proporciona una nítida luz blanca durante una vida útil prolongada.


Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GY6.35 [GY6.35]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Vida útil nominal	4.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	16.000
Vida útil nominal (horas)	4.000 hora(s)
Lighting Technology	Halogen
Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	300 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	15 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	100
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	20,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	1,66 A
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Factor de potencia (fracción)	1
Voltaje (nom.)	12 V

Voltaje (nom.)	12 V
Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T11 [T 11 mm]
Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	21 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Caps 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F
Nombre completo del producto	CAPS 20W GY6.35 12V CL 4000H 1CT/10X10F
Full EOC	871150040219650
Código de pedido	40219650
Código 12NC	924040417101
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500402196
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	100

Embalaje con código EAN/UPC	8711500425782
-----------------------------	---------------

Plano de dimensiones



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

