



Deco rørfornet

DECO 10W E14 240-250V T17 CL 1CT/10X10F

Rørfornede lamper med enkel- og dobbel-spiral glødetråd og pære som er klar, innvendig frostmattet eller med innvendig hvitt belegg. E-sokkel.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14 [E14]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	1 000 time(r)
Brytersyklus	4 000
Anslått levetid (timer)	1 000 time(r)
Lighting Technology	Incandescent

Teknisk belysning	
Lysytelse	37 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	10,0 W
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spenning (nom.)	240-250 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja


Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T17 [T 17 mm]

Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	10 kWh

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Deco 10W E14 240-250V T17 CL 1CT/10X10F
Fullstendig produktnavn	DECO 10W E14 240-250V T17 CL 1CT/10X10F
Full EOC	871150003821050
Lokal kodebeskrivelse	3775107
Bestillingskode	03821050
Materialenr. (12NC)	924151445740
Lokal bestillingskode	3775107
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500038210
SAP-teller – pakker per utvendige	100
EAN/UPC – boks	8711500251657

Deco rørformet

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
Deco 10W E14 240-250V T17 CL 1CT/10X10F	17 mm	54 mm

