



Tubolare per Forni

APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Lampade ad incandescenza compatte con bulbo chiaro, resistenti alle alte temperature.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	1.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	4.000
Durata specificata (ore)	1.000 ore
Lighting Technology	Incandescent
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione

Flusso luminoso	85 lm
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,46
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,411
Temperatura del colore correlata	2700 K
Indice di resa cromatica (CRI)	100

Funzionamento e parte elettrica

Consumo energetico	15,4 W
Corrente lampada (Nom)	0,06 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	230-240 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T22 [T 22 mm]

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	G
Consumo energetico kWh/1000 h	16 kWh
Numero di registrazione EPREL	423229

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	App 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Nome completo prodotto	APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
Full EOC	871150003659950
Codice d'ordine	03659950
Codice materiale (12NC)	924196244440
Codice locale	15T22F
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500036599
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	100
EAN/UPC - Case	8711500257673

Tubolare per Forni

Disegno tecnico

Product	D (max)	C (max)
App 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm

