



# Lampe Tubulaire pour four

APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 2BL/10

Lampe claire

## Données du produit

### Informations générales

Culot	E14 [E14]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	1 000 h
Nombre de cycles d'allumage	4 000
Durée de vie nominale (heures)	1 000 h
Type de lampe	Incandescent

### Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux	90 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

### Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	15,0 W
Courant lampe (nom.)	0,06 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	230-240 V

### Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

### Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T22 [T 22 mm]

### Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	15 kWh
------------------------------------	--------

### Données du produit

Nom du produit de la commande	App 15W E14 230-240V T22 CL OV 2BL/10
Nom de produit complet	APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 2BL/10
Code EOC	871150024951725
Code de commande	24951725
Code 12NC	924196244452
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500249517
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500257666

## Lampe Tubulaire pour four

### Schéma dimensionnel

Product	D (max)	C (max)
App 15W E14 230-240V T22 CL OV 2BL/10	22 mm	49 mm

