



Lampe Tubulaire pour hotte

APPL 25W E14 230-240V T25 CL MWO 1BL/10

Lampe claire

Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	1 000 h
Nombre de cycles d'allumage	4 000
Durée de vie nominale (heures)	1 000 h
Type de lampe	Incandescent

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	172 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	25,0 W
Courant lampe (nom.)	0,11 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	230-240 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T25 [T 25 mm]

Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	25 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Appl 25W E14 230-240V T25 CL MWO 1BL/10
Nom de produit complet	APPL 25W E14 230-240V T25 CL MWO 1BL/10
Code EOC	871150025002525
Code de commande	25002525
Code 12NC	924197844451
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500250025
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500259424

Lampe Tubulaire pour hotte

Schéma dimensionnel

Product	D (max)	C (max)
Appl 25W E14 230-240V T25 CL MWO 1BL/10	25 mm	57 mm

