



Tubolare

DECO 10W E14 230-240V T25 CL 1CT/10X10F

Lampade ad incandescenza tubolari con filamento singolarmente/doppiamente spiralizzato e bulbo chiaro.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	1.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	4.000
Durata specificata (ore)	1.000 ore
Lighting Technology	Incandescent

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	34 lm
Temperatura del colore correlata	2700 K
Indice di resa cromatica (CRI)	100

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	10,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,04 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	230-240 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì


Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T25 [T 25 mm]

Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	10 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Deco 10W E14 230-240V T25 CL 1CT/10X10F
Nome completo prodotto	DECO 10W E14 230-240V T25 CL 1CT/10X10F
Full EOC	871150004221750
Codice d'ordine	04221750
Codice materiale (12NC)	924198344440
Codice locale	12NOTCH
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500042217
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	100
EAN/UPC - Case	8711500252142

Tubolare

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
Deco 10W E14 230-240V T25 CL 1CT/10X10F	26 mm	59 mm

