



# Plusline ES Compact

## Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB

Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Nominale levensduur	2.000 hr
Schakelcyclus	8.000
Nominale levensduur (uren)	2.000 hr
Lamptype	Halogen

Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	780 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2900 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	15,6 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	100

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	48,0 W
Lampstroom (nom.)	0,21 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% licht	direct op volledige lichtsterkte s
Arbeidsfactor	1
Spanning (nom.)	230 V
Spanning (nom.)	230 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T11 [T 11 mm]

Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	48 kWh

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB
Volledige productnaam	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085231800
Bestelcode	85231800
Materiaalnr. (12NC)	924587044210
Lokale code	PLUSLINECOM48W
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900852318
Numerator - Dozen per buitendoos	100
EAN/UPC - Case	8727900852332

## Plusline ES Compact

### Maatschets



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

