



Plusline ES Compact

Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB

Lampada alogena lineare a tensione di rete con qualità e affidabilità di livello superiore. Offre durata molto lunga e vivida luce alogena. Soluzione ideale per apparecchi decorativi.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	R7S [R7s]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	2.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	8.000
Durata specificata (ore)	2.000 ore
Lighting Technology	Halogen

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	1.415 lm
Temperatura del colore correlata	2900 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	17,5 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	100

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	80,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,35 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	230 V
Tensione (Nom)	230 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì


Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T11 [T 11 mm]

Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	80 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB
Nome completo prodotto	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085228800
Codice d'ordine	85228800
Codice materiale (12NC)	924587144210
Codice locale	80ESCOMPLUS
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900852288
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	100
EAN/UPC - Case	8727900852301

Plusline ES Compact

Disegno tecnico



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

