

PHILIPS

Lighting



Capsuleline

Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 2000h 1CT/10X10F

Düşük voltajlı halojen kapsül. Küçük, dekoratif aydınlatma armatürleri için ideal çözüm. Morötesi ışınları engelleyen cam ve düşük basınç dolgusu, örtücü cam olmadan kullanıma olanak tanır. Kompakt boyutlu Capsuleline, uzun bir kullanım ömrü boyunca keskin beyaz ışık sağlar.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GY6.35 [GY6.35]
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]
Nominal kullanım ömrü	2.000 h
Anahtar Döngüsü	8.000
Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	2.000 h
Aydınlatma Teknolojisi	Halogen
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	850 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2900 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	17 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	100
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	50,0 W
Lamba Akımı (Nom)	4,17 A
Başlangıç Saati (Nom)	0,0 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	anında tam ışık s
Güç Faktörü (Kesir)	1
Voltaj (Nom)	12 V


Voltaj (Nom)	12 V
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	T11 [T 11 mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	53 kWh
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	Caps 50W GY6.35 12V CL 2000h 1CT/10X10F
Tam ürün adı	Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 2000h 1CT/10X10F
Tam ürün kodu	871150041295950
Sipariş kodu	41295950
Malzeme No. (12NC)	924892217108
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500412959

Capsuline

Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı 100

EAN/UPC - Kutu 8711500425829

Boyutlu çizim



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 50W GY6.35 12V CL 2000h 1CT/10X10F	12 mm	30 mm	44 mm

