



# Halogen Classic heijastinlamppu

## EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP

Philipsin Halogen Classic -lamppujen muoto on perinteinen. Uusi klassinen lamppu antaa laadukasta valoa, on himmennettävä ja syttyy välittömästi.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	2 000 tuntia
Sytytys	8 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	2 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen

### Valaistuksen tekniset tiedot

Keilakulma (nim.)	30 °
Vastaava värlämpötila (nim.)	2800 K
Värintoistoindeksi (CRI)	100
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	145 lm

### Käyttö- ja sähkö tiedot

Virrankulutus	28,0 W
Lampun virta (nim.)	0,12 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1
Jännite (nim.)	230 V

Jännite (nim.)	230 V
----------------	-------

### Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

### Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Matta
Hehkulampan muoto	NR63 [NR 63 mm]

### Merkinnät ja luokitukset

Energiankulutus kWh/1000 h	28 kWh
----------------------------	--------

### Tuotetiedot


Tilaustuotteen nimi	EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP
Koko tuotenimi	EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP
Full EOC	872790082046104
Tilauuskoodi	82046104
Tuotekoodi (12NC)	925645344213
Paikallinen koodi	4725713
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8727900820461
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10

# Halogen Classic heijastinlamppu

EAN/UPC – laatikko

8718696462829

## Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	64 mm	104 mm

