



Halogen Classic P45

Halogen Classic 18W E27 230V P45 1CT/15 SRP

Le lampadine Philips Halogen Classic sono contraddistinte dall'abituale forma classica. Questo nuovo "classico" offre luce di alta qualità, è regolabile e si accende immediatamente.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	2.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	8.000
Durata specificata (ore)	2.000 ore
Lighting Technology	Halogen

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	204 lm
Temperatura del colore correlata	2800 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	11,1 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	100

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	18,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,08 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	230 V
Tensione (Nom)	230 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì


Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	P45 [P 45 mm]

Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	18 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Halogen 18W E27 230V P45 1CT/15 SRP
Nome completo prodotto	Halogen Classic 18W E27 230V P45 1CT/15 SRP
Full EOC	872790083138204
Codice d'ordine	83138204
Codice materiale (12NC)	925647344221
Codice locale	ECSFE18CL
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900831382
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	15
EAN/UPC - Case	8718696462836

Halogen Classic P45

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
Halogen 18W E27 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	74 mm

