



MASTER PL-L 4 stift



MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25

MASTER PL-L är ett linjärt kompakt lysrör med medelhög till hög effekt som normalt används för allmän belysning med takarmaturer i butik, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. Den har utformats för användning med både elektromagnetiska och elektroniska HF-driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Ljuskällans tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket driftdon som används
- Kortare livslängd för ljuskällan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information		Färgåtergivning		
Socket	2G11 [2G11]	Färgåtergivningsindex	82	
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere	Drift och elektricitet		
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h	Effektförbrukning	24,2 W	
<th>Ljusteknik</th>		Ljusteknik	Lampström (nom)	0,345 A
Färgkod	827 [CCT of 2700K]	Styrenheter och dimming		
Ljusflöde	1 800 lm	Dimbar	Ja	
Färgbeteckning	Glödlampsvit	Användning och godkännande		
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,463	Energieffektivitetsklass	G	
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42	Kvicksilvernehåll (Hg) (max)	2 mg	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K	Kvicksilvernehåll (Hg) (nom)	2,0 mg	
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	75 lm/W			

MASTER PL-L 4 stift

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	25 kWh
EPREL-registreringsnummer	423265
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25
Fullständigt produktnamn	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25
Full EOC	871150070670640
Beskrivning av lokal kod	8344708
Beställningsnummer	70670640


Materialnummer (12NC)	927903208270
Lokal kod	8344708
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500706706
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC - Hölje	8711500710765

Måttskiss



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	289,2 mm	315 mm	321,6 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25

