



MASTER PL-L 4 stift



MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L är ett linjärt kompakt lysrör med medelhög till hög effekt som normalt används för allmän belysning med takarmaturer i butik, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. Den har utformats för användning med både elektromagnetiska och elektroniska HF-driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Ljuskällans tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket driftdon som används
- Kortare livslängd för ljuskällan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information		Färgåtergivning	
Socket	2G11 [2G11]	Färgåtergivningsindex	82
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere	Drift och elektricitet	
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h	Effektförbrukning	24,2 W
Ljusteknik		Lampström (nom)	0,345 A
Färgkod	830 [CCT of 3000K]	Styrenheter och dimming	
Ljusflöde	1 800 lm	Dimbar	Ja
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Användning och godkännande	
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,44	Energieffektivitetsklass	G
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,403	Kvicksilvernehåll (Hg) (max)	2 mg
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K	Kvicksilvernehåll (Hg) (nom)	2,0 mg
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	75 lm/W		

MASTER PL-L 4 stift


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	25 kWh
EPREL-registreringsnummer	423266

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25
Fullständigt produktnamn	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25
Full EOC	871150070671340
Beskrivning av lokal kod	8344710
Beställningsnummer	70671340


Materialnummer (12NC)	927903208370
Lokal kod	8344710
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500706713
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC - Hölje	8711500710796

Måttskiss



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	289,2 mm	315 mm	321,6 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25

