



MASTER PL-L 4 Pin



MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar es una lámpara fluorescente compacta lineal de media a alta potencia, para luminarias de techo de iluminación general de aplicaciones para comercios, hostelería y oficinas que exigen mayores niveles de iluminación. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. Se ha diseñado para su uso en equipos de control HF electromagnéticos y electrónicos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

Advertencias y seguridad

- Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición, la temperatura ambiente de la lámpara y también el equipo de control aplicado- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara.
- Menor vida útil de la lámpara cuando se enciende y apaga a menudo y los electrodos no están bien precalentados
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	2G11 [2G11]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	1.800 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K

Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	75 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	24,2 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,345 A
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G

MASTER PL-L 4 Pin


Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	2,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	25 kWh
Número de registro EPREL	423267

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25
Nombre completo del producto	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25
Full EOC	871150070672040


Código de pedido	70672040
Código 12NC	927903208470
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500706720
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500710826

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	289,2 mm	315 mm	321,6 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25

