



# MASTER PL-L 4 stift



## MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25

MASTER PL-L är ett linjärt kompakt lysrör med medelhög till hög effekt som normalt används för allmän belysning med takarmaturer i butik, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. Den har utformats för användning med både elektromagnetiska och elektroniska HF-driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

### Varning och Säkerhet

- Ljuskällans tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket driftdon som används
- Kortare livslängd för ljuskällan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata


| Allmän information                |                    | Färgåtergivning                   |         |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| Socket                            | 2G11 [2G11]        | Färgåtergivningsindex             | 82      |
| Mätpreferens för ljusflöde        | Sphere             | <b>Drift och elektricitet</b>     |         |
| Livslängd vid 50 % bortfall (nom) | 15 000 h           | Effektförbrukning                 | 36,3 W  |
| <b>Ljusteknik</b>                 |                    | Lampström (nom)                   | 0,435 A |
| Färgkod                           | 827 [CCT of 2700K] | <b>Styrenheter och dimming</b>    |         |
| Ljusflöde                         | 2 850 lm           | Dimbar                            | Ja      |
| Färgbeteckning                    | Glödlampsvit       | <b>Användning och godkännande</b> |         |
| Kromaticitetskoordinat X (nom)    | 0,463              | Energieffektivitetsklass          | G       |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom)    | 0,42               | Kvicksilvernehåll (Hg) (max)      | 2 mg    |
| Korrelerad färgtemperatur (nom)   | 2700 K             | Kvicksilvernehåll (Hg) (nom)      | 2,0 mg  |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)      | 81 lm/W            |                                   |         |

## MASTER PL-L 4 stift

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 37 kWh                        |
| EPREL-registreringsnummer       | 423269                        |
| <b>Produktdata</b>              |                               |
| Beställningsproduktnamn         | MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25 |
| Fullständigt produktnamn        | MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25 |
| Full EOC                        | 871150070673740               |
| Beskrivning av lokal kod        | 8344716                       |
| Beställningsnummer              | 70673740                      |


|   |               |
|---|---------------|
| Materialnummer (12NC)                     | 927903408270  |
| Lokal kod                                 | 8344716       |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1             |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8711500706737 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 25            |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8711500710857 |

### Måttskiss



| Product                       | D (max) | D1 (max) | A (max)  | B (max) | C (max)  |
|-------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|
| MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25 | 39,0 mm | 18,0 mm  | 384,2 mm | 410 mm  | 416,6 mm |

### Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25

