



MASTER PL-L 4 Pin



MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L er et medium til høyeffekts lineært kompakt lysrør, som ofte brukes til generell takbelysning i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere belysningsnivåer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. Det er utformet for å fungere med både elektromagnetiske og elektroniske HF-forkoblinger, og det leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt kontrollutstyr som benyttes.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	2G11 [2G11]		82
Referanse for fluksmåling	Sphere	Drift og elektronikk	
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)	Effektforbruk	36,3 W
		lyskildestrom (nom.)	0,435 A
Teknisk belysning		Kontroller og dimming	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]	Kan dimmes	Ja
Lysytelse	2 850 lm	Godkjenning og bruksområde	
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Energieffektivitetsklasse	G
Kromatisk koordinat X (nom)	0,44	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2 mg
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,403	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2,0 mg
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K		
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	81 lm/W		

MASTER PL-L 4 Pin

Energiforbruk kWh/1000 t	37 kWh
EPREL-registreringsnummer	423270
Produktdata	
Produkt navn for bestilling	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25
Fullstendig produkt navn	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25
Full EOC	871150070674440
Lokal kodebeskrivelse	3821703
Bestillingskode	70674440


Materialenr. (12NC)	927903408370
Lokal bestillingskode	3821703
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500706744
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500710888

Målskisse



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25

