



MASTER PL-L 4 Pin



MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar es una lámpara fluorescente compacta lineal de media a alta potencia, para luminarias de techo de iluminación general de aplicaciones para comercios, hostelería y oficinas que exigen mayores niveles de iluminación. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. Se ha diseñado para su uso en equipos de control HF electromagnéticos y electrónicos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

Advertencias y seguridad

- Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición, la temperatura ambiente de la lámpara y también el equipo de control aplicado- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara.
- Menor vida útil de la lámpara cuando se enciende y apaga a menudo y los electrodos no están bien precalentados
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	
Base del casquillo	2G11		81 lm/W
Referencia de medición de flujo	Sphere	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)	Operativos y eléctricos	
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	36,3 W
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Corriente de lámpara (nom.)	0,435 A
Flujo luminoso	2.850 lm	Controles y regulación	
Designación de color	Blanco frío (CW)	Regulable	Sí
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38	Aprobación y aplicación	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38	Clase de eficiencia energética	G
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K		

MASTER PL-L 4 Pin


Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	2,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	37 kWh
Número de registro EPREL	423271

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25
Nombre completo del producto	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25
Full EOC	871150070675140


Código de pedido	70675140
Código 12NC	927903408470
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500706751
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500711014

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25

