



Actinic BL PL-S/PL-L

PL-L 36W/10/4P 1CT/25

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

| Informations générales | |
|---|-------------------------------|
| Culot | 2G11 |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 11 000 h |
| Données techniques de l'éclairage | |
| Code couleur | 210 [leadfree 360 glass (10)] |
| Coordonnée chromatique X | 220 |
| Coordonnée chromatique Y | 215 |
| Dépréciation UV à 2000 heures | 15 % |
| Dépréciation UV à 5000 heures | 20 % |
| Fonctionnement et électricité | |
| Consommation électrique | 36 W |
| Courant lampe (nom.) | 0,435 A |
| Tension (nom.) | 106 V |


| Tension (nom.) | 106 V |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Mécanique et boîtier | |
| Forme de la lampe | 2xT16 |
| Approbation et application | |
| Taux de mercure (Hg) (max.) | 2,1 mg |
| Taux de mercure (Hg) (nom.) | 2,0 mg |
| UV | |
| Rayonnement UV-A 100 heures (CEI) | 8,5 W |
| Données du produit | |
| Nom du produit de la commande | Insect PL-L 36W /10 |
| Nom de produit complet | PL-L 36W/10/4P 1CT/25 |

Actinic BL PL-S/PL-L

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Code EOC | 871150026481740 |
| Code de commande | 26481740 |
| Code 12NC | 927903421007 |
| Quantité par pack | 1 |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8711500264817 |


| | |
|----------------------------|---------------|
| Conditionnement par carton | 25 |
| Codes EAN/UPC – Boîte | 8711500264824 |

Schéma dimensionnel



| Product | D1 (max) | D (max) | C1 | A (max) | B (max) | C (max) |
|---------------------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|
| Insect PL-L 36W /10 | 18 mm | 39 mm | 20,0 mm | 384,2 mm | 410 mm | 416,6 mm |

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – Insect PL-L 36W /10

