



MASTER PL-L 4 Pinli



MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25

MASTER PL-L genellikle, yüksek düzeyde aydınlatma gerektiren mağaza, hastane ve ofis uygulamalarında bulunan genel amaçlı aydınlatma sağlayan tavan armatürleri için kullanılan, ortadan yüksek düzeye kadar güç kullanan, kompakt boyutlu lineer bir floresan lambadır. Orijinal olarak Philips tarafından icat edilmiş olan köprü teknolojisi, katlama teknolojisine göre daha fazla ışık ve daha yüksek verim sağlayarak uygulamalarda en uygun performansı garantiler. Elektromanyetik ve HF kontrol tertibatlarında kullanılacak şekilde tasarlanmıştır ve takmalı/çekmeli bir lamba tabanıyla birlikte verilir.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba ışığının teknik ve elektrik ile ilgili özellikleri, lambanın bulunduğu ortamın sıcaklığı ve çalışma konumu gibi çalışma koşullarının yanı sıra uygulanan kontrol tertibatından da etkilenir
- Sık açıp kapamada ve elektrotların önceden iyi ısınmaması durumunda lamba ömrü kısalmır
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün verisi

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	2G11 [2G11]
Akış ölçüm referansı	Sphere
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	15.000 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	865 [CCT of 6500K]
Işık Akısı	2.800 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Gün Işığı
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,313
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,337


İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	80 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	36,3 W
Lamba Akımı (Nom)	0,435 A
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet

MASTER PL-L 4 Pinli

Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	2 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	2,0 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	37 kWh
EPREL Kayıt Numarası	423272
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25
Tam ürün adı	MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25


Tam ürün kodu	871150063520440
Sipariş kodu	63520440
Malzeme No. (12NC)	927903486570
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500635204
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	25
EAN/UPC - Kutu	8711500635211

Boyutlu çizim



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25

