



MASTER PL-C 2 stift



MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C är ett effektivt kompakt yrör med medelhög effekt som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Endast för användning med elektromagnetiskt driftdon
- Lampans ljus tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftsförhållanden, dvs. omgivningstemperatur och brinnläge, samt eventuellt HF-styrdon
- Ej dimbara
- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	
Socket	G24D-1 [G24d-1]		60 lm/W
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere	Färgåtergivningsindex	82
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10 000 h	Drift och elektricitet	
Ljusteknik		Effektförbrukning	10,4 W
Färgkod	830 [CCT of 3000K]	Lampström (nom)	0,190 A
Ljusflöde	600 lm	Styrenheter och dimming	
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Dimbar	Nej
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,44	Användning och godkännande	
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,403	Energieffektivitetsklass	G
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K		

MASTER PL-C 2 stift


Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	1,4 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	11 kWh
EPREL-registreringsnummer	423274

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX
Fullständigt produktnamn	MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150070724670
Beskrivning av lokal kod	8344902


Beställningsnummer	70724670
Materialnummer (12NC)	927903883040
Lokal kod	8344902
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500707246
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500710987

Måttskiss



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	75,5 mm	95,0 mm	117,4 mm



Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-C 2 stift

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX

