



MASTER PL-C 2 stift



MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C är ett effektivt kompakt yrör med medelhög effekt som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Endast för användning med elektromagnetiskt driftdon
- Lampans ljus tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftsförhållanden, dvs. omgivningstemperatur och brinnläge, samt eventuellt HF-styrdon
- Ej dimbara
- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

| Allmän information | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Socket | G24D-1 [G24d-1] |
| Mätpreferens för ljusflöde | Sphere |
| Livslängd vid 50 % bortfall (nom) | 10 000 h |
| Ljusteknik | |
| Färgkod | 830 [CCT of 3000K] |
| Ljusflöde | 925 lm |
| Färgbeteckning | Varmvit (WW) |
| Kromaticitetskoordinat X (nom) | 0,44 |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom) | 0,403 |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 3000 K |

| Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 69 lm/W |
|------------------------------|---------|
| Färgåtergivningningsindex | 82 |
| Drift och elektricitet | |
| Effektförbrukning | 13,8 W |
| Lampström (nom) | 0,170 A |
| Styrenheter och dimming | |
| Dimbar | Nej |
| Användning och godkännande | |
| Energieffektivitetsklass | G |

MASTER PL-C 2 stift


| | |
|---------------------------------|--------|
| Kvicksilverinnehåll (Hg) (max) | 1,4 mg |
| Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom) | 1,4 mg |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 14 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 423279 |

Produktdata

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Beställningsproduktnamn | MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX |
| Fullständigt produktnamn | MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX |
| Full EOC | 871150062084270 |
| Beskrivning av lokal kod | 8344910 |


| | |
|---|---------------|
| Beställningsnummer | 62084270 |
| Materialnummer (12NC) | 927904883040 |
| Lokal kod | 8344910 |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/fodral | 8711500620842 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 50 |
| EAN/UPC - Hölje | 8711500715685 |

Måttskiss



| Product | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|--|---------|----------|---------|----------|----------|
| MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/ 5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm | 97,5 mm | 117,0 mm | 139,4 mm |


Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 2 stift

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX

