



MASTER PL-C 2 stift



MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C är ett effektivt kompakt yrör med medelhög effekt som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor. Philips patenterade bryggeteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Endast för användning med elektromagnetiskt driftdon
- Lampans ljus tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftsförhållanden, dvs. omgivningstemperatur och brinnläge, samt eventuellt HF-styrdon
- Ej dimbara
- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

| Allmän information | | Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| Socket | G24D-2 [G24d-2] | | 67 lm/W |
| Mätpreferens för ljusflöde | Sphere | Färgåtergivningsindex | 82 |
| Livslängd vid 50 % bortfall (nom) | 10 000 h | Drift och elektricitet | |
| Ljusteknik | | Effektförbrukning | 18,3 W |
| Färgkod | 827 [CCT of 2700K] | Lampström (nom) | 0,230 A |
| Ljusflöde | 1 200 lm | Styrenheter och dimming | |
| Färgbeteckning | Glödlampsvit | Dimbar | Nej |
| Kromaticitetskoordinat X (nom) | 0,463 | Användning och godkännande | |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom) | 0,42 | Energieffektivitetsklass | G |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 2700 K | | |

MASTER PL-C 2 stift


| | |
|---------------------------------|--------|
| Kvicksilverinnehåll (Hg) (max) | 1,4 mg |
| Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom) | 1,4 mg |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 19 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 423282 |

Produktdata

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Beställningsproduktnamn | MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX |
| Fullständigt produktnamn | MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX |
| Full EOC | 871150062088070 |
| Beskrivning av lokal kod | 8344916 |


| | |
|---|---------------|
| Beställningsnummer | 62088070 |
| Materialnummer (12NC) | 927905782740 |
| Lokal kod | 8344916 |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/fodral | 8711500620880 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 50 |
| EAN/UPC - Hölje | 8711500715760 |

Måttskiss



| Product | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|--|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/ 5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm | 109,5 mm | 128,0 mm | 150,4 mm |


Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-C 2 stift

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX

