



MASTER PL-C 2 Pin



MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C er et medium effekts kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 2-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektromagnetiske HF-forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Warnings and safety

- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr
- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G24D-2 [G24d-2]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	1 200 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,44
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,403
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	67 lm/W


Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	18,3 W
lyskildestrøm (nom.)	0,230 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	1,4 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg

MASTER PL-C 2 Pin

Energiforbruk kWh/1000 t	19 kWh
EPREL-registreringsnummer	423283
Produktdata	
Produktavn for bestilling	MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX
Fullstendig produktavn	MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150062091070
Lokal kodebeskrivelse	3820768
Bestillingskode	62091070


Materialenr. (12NC)	927905783040
Lokal bestillingskode	3820768
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500620910
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8711500715777

Målskisse



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	150,4 mm


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 2 Pin

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX

