



MASTER PL-C 2 stift



MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C är ett effektivt kompakt yrör med medelhög effekt som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Endast för användning med elektromagnetiskt driftdon
- Lampans ljus tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftsförhållanden, dvs. omgivningstemperatur och brinnläge, samt eventuellt HF-styrdon
- Ej dimbara
- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	
Socket	G24D-2 [G24d-2]		67 lm/W
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere	Färgåtergivningsex	80
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10 000 h	Drift och elektricitet	
Ljusteknik		Effektförbrukning	18,3 W
Färgkod	840 [CCT of 4000K]	Lampström (nom)	0,230 A
Ljusflöde	1 200 lm	Styrenheter och dimring	
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Dimbar	Nej
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38	Användning och godkännande	
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38	Energieffektivitetsklass	G
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K		

MASTER PL-C 2 stift


Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	1,4 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	19 kWh
EPREL-registreringsnummer	423284

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX
Fullständigt produktnamn	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150062093470
Beskrivning av lokal kod	8344920


Beställningsnummer	62093470
Materialnummer (12NC)	927905784040
Lokal kod	8344920
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500620934
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500715784

Måttskiss



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	150,4 mm


Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 2 stift

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

