



# MASTER PL-C 2 stift



## MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C är ett effektivt kompakt yrör med medelhög effekt som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

### Varning och Säkerhet

- Endast för användning med elektromagnetiskt driftdon
- Lampans ljus tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftsförhållanden, dvs. omgivningstemperatur och brinnläge, samt eventuellt HF-styrdon
- Ej dimbara
- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G24D-3 [G24d-3]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	1 800 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,403
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	68 lm/W
Färgåtergivningningsindex	81
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	26,5 W
Lampström (nom)	0,335 A
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G

## MASTER PL-C 2 stift


Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	1,4 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	27 kWh
EPREL-registreringsnummer	423287

### Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX
Fullständigt produktnamn	MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150062098970
Beskrivning av lokal kod	8344926


Beställningsnummer	62098970
Materialnummer (12NC)	927906183040
Lokal kod	8344926
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500620989
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500715920

### Måttskiss



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm


### Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX


# MASTER PL-C 2 stift

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

