



# MASTER PL-C 4 stift



## MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C är ett effektivt kompaktlysrör med medelhög effekt som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor. Philips patenterade bryggeteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska HF-driftodon med inbyggd varmstart och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

### Varning och Säkerhet

- Lampljusets tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket HF-driftodon som används
- Kortare livslängd för lampan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata


Allmän information		Färgåtergivning	
Socket	G24Q-1 [G24q-1]	Färgåtergivningsindex	82
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	<b>Drift och elektricitet</b>	
<b>Ljusteknik</b>		Effektförbrukning	13,8 W
Färgkod	827 [CCT of 2700K]	Lampström (nom)	0,170 A
Ljusflöde	925 lm	<b>Styrenheter och dimming</b>	
Färgbeteckning	Glödlampsvit	Dimbar	Ja
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,463	<b>Användning och godkännande</b>	
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42	Energieffektivitetsklass	G
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K	Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	1,4 mg
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	69 lm/W	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg

## MASTER PL-C 4 stift

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	14 kWh
EPREL-registreringsnummer	423298
<b>Produktdata</b>	
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX
Fullständigt produktnamn	MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150062326370
Beskrivning av lokal kod	8345008
Beställningsnummer	62326370


Materialnummer (12NC)	927907182740
Lokal kod	8345008
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500623263
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500715715

### Måttskiss



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	131,9 mm

### Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX

# MASTER PL-C 4 stift

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX

