



MASTER PL-C 4 stift



MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.

MASTER PL-C är ett effektivt kompaktlysrör med medelhög effekt som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor. Philips patenterade bryggeteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska HF-driftodon med inbyggd varmstart och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Lampljusets tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket HF-driftodon som används
- Kortare livslängd för lampan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information		Färgåtergivning	
Socket	G24Q-2 [G24q-2]	Färgåtergivningsindex	82
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Drift och elektricitet	
Ljusteknik		Effektförbrukning	18,4 W
Färgkod	830 [CCT of 3000K]	Lampström (nom)	0,230 A
Ljusflöde	1 200 lm	Styrenheter och dimming	
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Dimbar	Ja
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,44	Användning och godkännande	
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,403	Energieffektivitetsklass	G
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K	Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	1,4 mg
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	67 lm/W	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg

MASTER PL-C 4 stift

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	19 kWh
EPREL-registreringsnummer	423302
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX
Fullständigt produktnamn	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.
Full EOC	871150062333170
Beskrivning av lokal kod	8345018
Beställningsnummer	62333170


Materialnummer (12NC)	927907283040
Lokal kod	8345018
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500623331
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500715890

Måttskiss



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	142,9 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-C 4 stift

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

